



Cena bez DPH	17,10 Eur
Cena s DPH	20,52 Eur

Parametre

Množstevná jednotka ks

Keď je mlynček vystavený svetelnému zdroju, začne sa otáčať. Keď je žiarenie intenzívnejšie, rýchlosť je vyššia. To sa deje preto, že keď sú molekuly plynu v sklenenej komôrke v kontakte s čiernymi stranami lopatiek, ktoré sú teplejšie ako tie biele, vďaka vyššej absorpčnej energii, budú sa tieto molekuly odrážať rýchlejšie a budú vytvárať väčší impulz než molekuly dopadajúce na biele strany. To je dôvod otáčania mlynčeka.