



Cena bez DPH	4.210,00 Eur
Cena s DPH	5.094,10 Eur

Parametre

Typ váh	Presné váhy pre vyššiu hmôt.
Séria	GF-M
Atest (Overiteľný ČMI)	NIE
Kapacita (maximálna)	32200 g
Dielik (najmenší)	0.1 g
Interface	RS-232C, USB
Funkcie a vlastnosti	Krytie IP 65, Komparátor, Počítacie funkcie, Váženie zvierat, Váženie v percentách, Spodný záves
Kalibrácia	Vonkajšia

Miska [mm] 270 x 210

Množstevná jednotka ks

- Detailný popis

Funkce

- IP65 proti prachu a vodě
- Detekce nárazu (ISD) poskytující zpětnou vazbu, aby se zabránilo poškození snímače hmotnosti*¹
- Zobrazení průtoku (FRD), které usnadňuje a zpřesňuje výpočet a zaznamenávání průtoků*²
- Funkce záznamu otřesů, která zaznamenává až 50 nepříznivých nárazových zatížení s časovým razítkem pro pozdější kontrolu
- Polstrování pod miskou váhy pro výrazné zmírnění nárazů
- Komparátor průtoku, který ukazuje, zda je průtok v určených mezích
- Funkce paměti táry, která ukládá hodnotu táry do energeticky nezávislé paměti
- Automatická autokalibrace v reakci na změny teploty nebo podle nastavených plánů (GX-M)
- Automatický výpočet minimální hmotnosti pomocí ECL nebo skutečné externí hmotnosti
- Funkce upozornění, která zajistí, že měřené množství není menší než nastavená minimální hmotnost
- Volitelné charakteristiky odezvy pro obchodní rychlost vážení pro vyšší stabilitu displeje nebo naopak
- Řízení přístupu uživatele (UAC), které chrání váhu heslem před zneužitím
- Výstup v souladu s GLP/GMP/GCP/ISO pro splnění požadavků na dokumentaci
- Universal Flexi Coms (UFC) pro přizpůsobení obsahu a rozvržení výtisku *³
- Hrubý/Čistý/Tára výstup
- Funkce paměti dat pro uložení výsledků vážení, výsledků kalibrace, hmotností jednotek pro použití v režimu počítání atd. v samotném zařízení
- Režim počítání s funkcí Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI).
- Funkce procentního režimu pro cílové vážení nebo kontrolu odchylky vzorku
- Funkce vážení zvířat (průměr a podržení) pro vážení pohybujících se předmětů
- Funkce statistického výpočtu (SCF) pro usnadnění analýzy měření
- Pětúrovňová funkce komparátoru s bzučákem
- Funkce automatického zapnutí a vypnutí
- Funkce určování hustoty
- Hák pro vážení magnetického materiálu a měření hustoty

*1 Patentováno

*2 Pro grafy změn hmotnosti a průtoku v reálném čase si stáhněte WinCT-FRD

*3 Pro úpravy a odesílání příkazů nastavení UFC si stáhněte WinCT-UFC

Chcete stránku vytlačit?

Skryt před tlačou nějaké části stránky.



Vytlačit část stránky

Vytlačit celou stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačit celou stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky před tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko